

Una storia tutta italiana



Sognare[®]
italiano
fabbrica materassi

viale delle industrie, 6
Sant'Elena (Padova) - Italy
info@sognareitaliano.it
Tel. 351 8893305

www.sognareitaliano.it

Le nostre origini

L'attività è nata attorno agli anni 50 grazie alla passione per il proprio lavoro e l'interesse per i materassi ortopedici del fondatore, il Sig. Luciano e della moglie Teresa, un'abile sarta che si è formata nella moda, ma che ha saputo presto convertire le proprie esperienze e dirigerle verso il campo del riposo e in particolare modo nella realizzazione di rivestimenti specifici per i materassi.

Così dall'unione di forze e molteplici esperienze e competenze è nata una fabbrica modello che negli anni è riuscita a far parlare di sé, primeggiando nella variegata realtà imprenditoriale veneta.

Sognare[®]
italiano
fabbrica materassi



7.000 mq di produzione e mostra

Una grande fabbrica con produzione totalmente Made in Italy

Mai come nel settore del riposo e del benessere risulta fondamentale l'esperienza personale dei singoli lavoratori, derivante da percorsi formativi di alto livello, finalizzati non soltanto a offrire nozioni, ma anche la pratica operativa necessaria.

Si può dire che questa "arte", pur avendo mantenuto inalterata una forte componente artigianale, si è evoluta molto velocemente per adeguarsi ai continui progressi tecnologici, che richiedono pertanto un'adeguata e specifica formazione professionale.




Canova

Sistema Box a 1000 molle



Box Super Strong con sistema HPS

Il sistema box super strong lavora a 7 zone differenziate, come si può vedere nel disegno, la struttura accompagna perfettamente lungo tutti i punti di pressione.



Struttura Box super strong





High Performance Spring HPS-system


Molleggio Brevettato n. 2015/43382

PATENTATO E FOSFATATO - ANTIAFFOSSAMENTO - ECOLOGICO

Sistema Molle indipendenti HPS System

Con un notevole sviluppo in tanti anni di ricerca e dopo 40 anni di esperienza, questo "sistema a Molla HPS" brevettato n° 2015/43382, costituisce un sostegno antiaffossamento e allo stesso tempo ergonomico **più forte di qualsiasi altra molla classica.**

Il sistema a molle HPS **risulta essere più resistente ed elastico** del sistema tradizionale a molle indipendenti. La differenza sostanziale è nel numero di rotazioni, nell'altezza della molla e nella particolare forma della struttura.



La spinta della doppia carica


La particolarità di questo nuovo sistema HPS è il **maggior numero di giri** che si crea in fase di realizzazione, superiore a qualsiasi altro tipo di molla classica.

L'innovativa forma della molla

Grazie a innovative tecnologie viene compressa ed inserita in un particolare sacchetto, la molla diventa così a **doppia carica**, aumentando l'effetto di spinta e di antiaffossamento.

Doppia spinta ergonomica

Grazie alla sua innovativa forma e alla sua altezza la molla HPS crea una doppia spinta ergonomica.



AIR GEL

SISTEMA DI REGOLAZIONE A MICROSFERE GEL



Materiale Air Gel:

Puro Memory viscoelastico composto da microsfere intelligenti in gel che assorbono i flussi termici latenti, mantenendo costante la temperatura. Questa tecnologia spaziale è stata sviluppata al fine di proteggere gli astronauti dalle variazioni di temperatura dello spazio.

1000 molle indipendenti
a sette zone differenziate
nel matrimoniale.

500 molle indipendenti
a sette zone differenziate
nel singolo.

Canova

Innovativo sistema Box 10 cm

Altezza blocco materasso: 23 cm.


Abbiamo ideato e realizzato un nuovo Box che, grazie ad una **speciale struttura portante di 10 cm, altamente resistente**, evita qualsiasi cedimento laterale del materasso.

Materiale Cell Pink

- Schiuma indeformabile a cellula aperta
- DN. 35 da cm. 3
- Polimero a base d'acqua

Gel Memory Massage

- Materiale viscoelastico a cellula aperta traspirante
- DN. 45 da cm. 3
- Si adatta alle forme del corpo
- Lavorazione onda a 7 zone differenziate
- Ottime prestazioni ergonomiche




10 cm

Box indeformabile

- Schiuma indeformabile e rigida
- DN. 40 caucciù perimetrale
- Eccellente supporto su tutto il perimetro

Materiale Cell Pink

- Schiuma indeformabile a cellula aperta
- DN. 35 da cm. 3
- Polimero a base d'acqua



Tutti i colori sono indicativi e possono subire variazioni estetiche non attinenti alla qualità del prodotto